

VLC调速真空泵系列 产品彩页

2019成都海霖科技有限公司版权所有

产品简介

VLC系列微型气泵是一种体积紧凑，直流无刷电机驱动的真空气泵，连接它的抽气口可以实现抽气或抽真空的功能。

VLC系列微型气泵属于隔膜式气泵（又称膜片式气泵，英文DIAPHRAGM PUMP），通过隔膜往复运动改变泵腔容积来传送气体。



产品亮点



体积小巧
流量适中



高可靠性



气密性好



日本 NIDEC
无刷电机驱动



无污染
传送



VLC系列微型气泵主要应用领域：气体分析、环保检测、激光设备、生化医疗、试验仪器……

特别适用于：流量1~3L/min、排气通畅的气体采集或分析领域。本型号产品气密性好、可靠性高。

应用场景



免维护

全寿命无需润滑与停机维护。

安装姿态无限制

泵可以安装在倾斜面上、竖直立面上或顶面倒置安装，均能正常工作。

高可靠性

针对工业级应用而设计、选材，严选配件供应商。出厂前逐台经过预磨合运转，筛选出问题个体。

无污染传送

属于“无油泵”，不污染被传送的气体。

气密性好

完全按照气体分析级别的要求设计产品密封结构。

低电磁干扰

标配无刷电机，无机械换向器结构，不会产生有刷电机的换向火花并发出强烈的电磁干扰。

无惧潮湿气体，耐腐蚀性良好

允许传输超高湿度气态介质。泵腔由增强尼龙和EPDM橡胶材料构成，化学稳定性好。

自我保护功能

除简化版外，配备过热保护、过载保护。

超长寿命，可重负载连续运转

配置高品质无刷电机；经过最大负荷下连续运转寿命试验，可重负载连续运转。

| 型号 | 电压 (VDC) | 负载电流 (mA) | 流量 (L/min) | | 相对 真空度 (kPa) | 参考尺寸 (mm) |
|----------|-------------|--------------|------------|----------|--------------------|--------------|
| | | | 峰值 流量 | 平均 流量 | | |
| VLC8401A | 12 | ≤240 | ≥1.3 | ≥1.1 | ≥17 | ≈88x40x75 |
| | 24 | ≤190 | ≥1.3 | ≥1.2 | ≥17 | ≈88x40x75 |
| VLC7602A | 12 | ≤240 | ≥2.3 | ≥1.7 | ≥25 | ≈88x40x75 |
| | 24 | ≤190 | ≥2.3 | ≥2.2 | ≥25 | ≈88x40x75 |
| VLC6503A | 12 | ≤280 | ≥3.3 | ≥2.0 | ≥36 | ≈88x40x75 |
| | 24 | ≤200 | ≥3.3 | ≥3.2 | ≥36 | ≈88x40x75 |

工况

| | |
|------|---|
| 工作温度 | 该系列简化版的工作环境温度为 0°C~40°C，标准版和品质版的工作环境温度为 0°C~50°C；工作环境的相对湿度≤90%，无结露；泵体不宜在室外日晒，应在清洁、通风、无腐蚀的环境中工作。 |
| 介质 | 介质温度为5°C~50°C，所抽取的气体允许富含水汽，但不能含有固体颗粒 |

介质

| | |
|--------|-----------------------------------|
| 介质接触材质 | 增强尼龙、EPDM橡胶 |
| 腐蚀耐受 | 对醇、酸、碱、臭氧等有较好的耐受性（强酸浓酸、脂、苯、汽油等除外） |

产品寿命

| | |
|------|---|
| 寿命值 | 分别大于2500、6000、10000小时，依版本不同 |
| 测试条件 | 在清洁无腐蚀的实验室内，泵满负载（抽气口封堵，排气口直通大气）、昼夜不停地连续运行；环境温度：5°C~33°C，随气候波动；相对湿度：50%~85%，随气候波动。 |
| 订购信息 | 本系列产品根据零件质量、品控和工艺不同，分为简化版、标准版、品质版三个版本；订购时需注明版本。详情请咨询成都海霖科技有限公司或授权经销商 |

本文档仅供参考，不构成任何承诺或保证。

因产品改进需要，参数可能调整，恕不另行通知，购买前请联系厂家或代理商进行确认。

本文档中的商标、图片、标识均归成都海霖科技有限公司或拥有合法权利的第三方所有。