S09系列

Hilintec®

可调速低脉动隔膜液泵

*预览版,正式上市可能调整

数据手册





产品特性

- 低脉动平稳液体输出不震管
- 无刷及有刷电机驱动选项
- 长寿命并可重负载连续运转
- 极致微小体积高流量
- 低噪音低震动

- 低电磁干扰
- ・工业级可靠性
- 良好的气密性
- 低功耗高效率
- 多重自我保护

应用场景

- 液体采样
- 分析仪器
- 医疗设备
- 环境监测

8 k小时 满载寿命测试




性能参数								
		作液泵时				作真空气泵时		
型号	供电电压 (V DC)	负载 电流 (mA)	空载 纯水流量 (mL/min)	输出 压力 (kPa)	最大 吸程 (mWg)	平均 流量 (mL/min)	相对 真空度 (-kPa)	最大 输出压力 (kPa)
S09M-BIWEA2	6V(3~6V DC)	250	400	80	2	450	19	28
S09S-DCWEA1	6V(1~6V DC)	200	350	40	1	250	10	15
	本参数为产品正式发布前的初步标定参数,可能随后续产品发布进一步修订,仅供评估和参考							


配置选项		
材质选项	S09M	S09S
泵头	PA6增强尼龙	PA6增强尼龙
隔膜	EPDM	EPDM
密封	EPDM	EPDM
电机	空心杯BLDC	DC有刷电机
接头选项		
	标配宝塔气嘴,适配2*4mm软管	


可靠性参数				
型号	S09S	S09M		
版本	有刷简化版	无刷标准版		
满载寿命(hrs)	3000*	6000*		
空载寿命(hrs)	5000*	8000*		
电机寿命(hrs)	6000	10000		
寿命测试条件	在清洁无腐蚀的实验室内,泵满负载(进水口连接软管并浸入自来水液面下,排水口带最大输出压力,使泵工作24小时不停机连续运转抽水)或空载(进水口及排水口保持排液通畅,连续抽水)、昼夜不停地连续运行; 环境温度:5°C~33°C,相对湿度:50%~85%,随气候波动。 *代表设计寿命,寿命测试正在进行中			
工况				
工作温度	环境温度为0°C~50°C,不宜在室外日晒,应在清洁、通风的环境中工作			
介质	介质温度为0°C~50°C,所抽取的气体允许富含水汽,但不能含有固体颗粒			
腐蚀耐受	对醇、酸、碱、臭氧等有较好的耐受性(强酸浓酸、脂、苯、汽油等除外)			


可销售产品列表	
型号	说明
S09M-BIWEA2	中等流量抽打两用,配置宽电压空心杯无刷电机,品质版本为标准版
S09S-DCWEA1	小流量抽打两用,配置宽电压DC有刷电机,品质版本为简化版
	更多其他配置、材质和品质选项,可与我司接洽


S09系列型号说明


























其他附件		
名称	图片	作用
安装支架		将S09微型泵卡入安装支架后,可通过螺钉将泵和支架一起固定在设备内部。本配件可按需选购。
过滤器	%	80目过滤器,可过滤气体中固体颗粒,避免颗粒进入泵腔导致隔膜磨损及影响单向阀工作,建议定期更换。本配件可按需选购
单向阀		增强气路系统截止能力,确保气体单向流动,本配件可按需选购
稳流器	FIRST	消除和减轻气体脉动,使气体输出平滑稳定,本配件可按需选购
调节阀		接入气路中,可手动调节气体流量、气路系统压力、真空度,本配件可按需选购
电源适配器	Samuel Services and Services an	220V AC转DC直流开关电源,本配件可按需选购
消音器		接入气路中,用于消除和减轻泵泵气带来的气流噪音,本配件可按需选购







成为推动人类流体技术发展的核心力量

以高质量流体解决方案为客户创造价值

本文档仅供参考,不构成任何承诺或保证。本文档所标明的参数和实验数据来自海霖科技寿命及老化实验室及供应商实验室,在实际用户系统中,因实际工况和实验工况差异,相关参数会发生相应变化。因产品改进需要,参数可能调整,恕不另行通知,购买前请联系厂家或代理商进行确认。本文档中的商标、图片、标识均归成都海霖科技有限公司或拥有合法权利的第三方所有。

成都海霖科技有限公司 Chengdu Hilin Technology Co.,Ltd

中国 四川省 成都市 双流区 牧华路二段3663号 杰邦孵化谷二期 028-62567958

